

**Mitutoyo****Calibro di profondità digitale con uscita dati, Intervallo di misurazione: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418710 750
GTIN	4946368377087
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

La misura viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744.

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e 497100.

**Descrizione tecnica**

Taratura	A1
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Risoluzione	0,01 mm
Lunghezza base di appoggio	250 mm
Intervallo di misurazione	0 - 750 mm
Sezione trasversale del corsoio	20x6 mm
Numero di batterie contenute	1

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,06 mm
Norma	ISO 13385
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Astuccio
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000

## Accessori

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497085 D1
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 320 mm	418744 320
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497085 USB2
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 260 mm	418744 260
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497100 D1
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
	418744 180

Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 180 mm

Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497100 D2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497085 D2
Batteria / batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357