

**Calibro di profondità a doppio gancio, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418520 300
GTIN	4045197203748
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Corsoio e nonio in esecuzione cromata opaca, con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificate.

Uso:

Calibro universale per misurazioni di profondità, distanze, cave, intagli – in particolare per fori. Fare attenzione alla misura a.

Descrizione tecnica

Lunghezza nonio	39 mm
Risoluzione	1/20 mm
Sezione trasversale del corsoio	10×3 mm
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Dimensione gancio a	23 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Imballaggio	Astuccio
Scostamento di misura E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tutti i componenti	temperate
Taratura	A2
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 300 mm	021220 300
Certificato DAkkS Calibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 300 mm	021230 300