

**Stativo piccolo, Modello: 80****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 442934 80     |
| GTIN            | 4045197551269 |
| Classe articolo | 42D           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Base robusta in ghisa con colonna e portacomparatore dotati di elevata stabilità. Superficie del piano temprata, rettificata e lappata. Portacomparatore Ø 8 mm.

Superficie del piano scanalata. Esecuzione molto rigida senza regolazione micrometrica.

**Planarità ≤ 5 µm.**

Taratura: D1

Profondità arco: 60 mm

Altezza massima di misura: 110 mm

Ø colonna: 24,4 mm

Piano lungh.: 80 mm

Piano largh.: 80 mm

Altezza complessiva: 210 mm

**Descrizione tecnica**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Profondità arco | 60 mm  |
| Piano largh.    | 80 mm  |
| Peso            | 2,5 kg |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Altezza massima di misura | 110 mm          |
| Ø colonna                 | 24,4 mm         |
| Piano lungh.              | 80 mm           |
| Altezza complessiva       | 210 mm          |
| Norma                     | DIN 876/0       |
| Taratura                  | D1              |
| Tipo di prodotto          | Stativo piccolo |

### Servizi

|  |                |
|--|----------------|
| Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm | 016220 400X400 |
| Marcatura incisione a laser Modello                                | 018940         |