



## Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati, Intervallo di misurazione: 150mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418702 150
GTIN	4059192003449
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 8,5 mm.

Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con preset (preimpostazione misura) utile ad es. per misure distanziali con punta di contatto n. art. 418630. Corsoio con una sottile punta di misura temprata  $\varnothing$  1,5 mm, lunghezza 5 mm.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

### Descrizione tecnica

Sezione trasversale del corsoio	16x4 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Altezza cifre display LCD	8,5 mm

Taratura	A1
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm / pollici
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

## Accessori

Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Punta di contatto per misure distanziali di Ø 4 mm	418630
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ponte di appoggio supplementare 300 mm	418610
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965