

**Truschino verticale con lente di ingrandimento, Altezza tracciatura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443805 300
GTIN	4045197204714
Classe articolo	42D

**Descrizione****Esecuzione:**

**Base stabile con superficie di appoggio lappata.** Lettura 0,02 mm con regolazione micrometrica. Punta a tracciare con **riporto in metallo duro**. Con corsoio regolabile, lente di lettura e bloccaggio a vite.

**Descrizione tecnica**

Taratura	E1
Larghezza della superficie base	90 mm
Altezza tracciatura	300 mm
Lunghezza della superficie base	135 mm
Sezione trasversale colonna	28×9 mm
Lettura nonio	1/50 mm
Limite di errore	0,06 mm
Norma	Norma interna

Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

### Servizi

Certificato DAkkS Truschino / Truschino verticale Intervallo di misurazione massimo 300 mm	024640 300
Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 300 mm	024630 300

### Accessori

Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro Modello R	443816 R
Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro Modello E	443816 E