



## Calibro di profondità digitale universale, Intervallo di misurazione: 800mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418770 800
GTIN	2050001670892
Classe articolo	46P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibro di profondità universale flessibile con punte di contatto intercambiabili. Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Superfici di contatto finemente lappate.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Calibro di profondità, punta di contatto a doppio gancio n. art. 418772 Dim. A, 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Punte di contatto n. art. 418772.

Ponte di appoggio n. art. 418774.

### Descrizione tecnica

Sezione trasversale del corsoio	12x4 mm
Intervallo di misurazione	0 - 800 mm
Lunghezza base di appoggio	150 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Risoluzione	0,0005 pollici

Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,04 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri di profondità con tallone fisso Campo di misura massima 1000 mm	021220 1000
Certificato DAkkS Calibro di profondità con tallone fisso campo di misura massimo 1000 mm	021230 1000

## Accessori

Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 600 mm	418774 600
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento Duplex Modello 2	498950 2
Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 500 mm	418774 500
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello A	418772 A
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498950 USB2

Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello D	418772 D
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello C	418772 C
Punta tastatrice per calibro di profondità n. art. 418770 Modello B	418772 B
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ponte di appoggio per calibro di profondità n. art. 418770 Lunghezza base di appoggio 400 mm	418774 400