

**Mitutoyo****Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature, Altezza tracciatura: 1000mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	445152 1000
GTIN	4946368583341
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

**Lettura diretta su ampio display. Funzionamento a batteria con consumo ridotto.**

**Tasto HOLD** – Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. Principali elementi temprati. Elevata stabilità grazie alle due colonne temprate con fianchi profilati nella parte interna (Dim. 1000 con 3 colonne).

**2 valori di Preset** consentono di memorizzare altrettanti riferimenti (per es. piano di granito e pezzo).

**Punta a tracciare con riporto in metallo duro.** Base robusta con superficie di appoggio temprata e lappata. Manovella per regolazione rapida e pomello per regolazione micrometrica posta sul lato posteriore del display.

### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 copertura di protezione, 1 punta a tracciare in HM n. art. 443510.

### Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 445180 per comparatori e comparatori a leva, centratori n. art. 445250, goniometro n. art. 453500, supporto n. art. 453520 e cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.

## Descrizione tecnica

Larghezza della superficie base	150 mm
Altezza tracciatura	1000 mm
Lunghezza della superficie base	250 mm
Limite di errore	0,07 mm
Risoluzione	0,005 mm
Durata batterie circa	3500 h
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

## Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	024630 1000
Certificato DAkkS Truschino / Truschino verticale Intervallo di misurazione massimo 1000 mm	024640 1000

## Accessori

Goniometro universale con lente di ingrandimento Lunghezza riga 150 mm	453500 150
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497100 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Goniometro universale con lente di ingrandimento Lunghezza riga 500 mm	453500 500
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Supporto quadro	445180
Goniometro universale con lente di ingrandimento Lunghezza riga 300 mm	453500 300
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Supporto per fissare il goniometro	453520
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 200 mm	443510 200
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497100 D1
Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 300 mm	443510 300