



## Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa, Modello: 1412160



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375300 1412160
GTIN	4020772084370
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

**Esecuzione standard**, classe di resistenza = 10.9 (per M6 – M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 – M24).

#### Norma:

**DIN 787**

#### Fornitura:

**Completa**, con rondella con spessore maggiorato n. art. 375340 e dado alto n. art. 375385.

#### Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

### Descrizione tecnica

Altezza k	8 mm
Larghezza minore pietra a	13,7 mm
Valore nominale scanalatura a T	14 mm
Larghezza pietra e	22 mm
Lunghezza filetto b	100 mm
Filettatura G	M12
Lunghezza L	160 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave