

Mahr**Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati,
Altezza tracciatura: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	445000 600
GTIN	4059192016814
Classe articolo	43B

Descrizione**Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura, altezza cifre 12 mm. Base ergonomica e sicura con superficie di appoggio temprata e lappata per un movimento facile e scorrevole. Corsoio e calibro in acciaio temprato inossidabile. Grande manopola per effettuare gli spostamenti e misurare. **Regolazione micrometrica supplementare e vite di bloccaggio.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 445002.

Accessori speciali:

Supporto per comparatori a leva e comparatori n. art. 445004, cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Larghezza della superficie base	98 mm
Peso	6,2 kg
Altezza tracciatura	600 mm
Sezione trasversale colonna	35×15 mm

Lunghezza della superficie base	180 mm
Limite di errore	0,05 mm
Lettura	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taraturaTruschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accessori

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Cavo di collegamento Modello USB2	498938 USB2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Trasmettitori Modello S4E	498966 S4E
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro	445002