



## Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) singola, Modello: 6625



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375305 6625
GTIN	4020772084004
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

**Esecuzione standard**, classe di resistenza = 10.9 (per M6 – M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 – M24).

#### Norma:

**DIN 787**

#### Fornitura:

**Singola** senza dado e rondella.

#### Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

#### Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

### Descrizione tecnica

Valore nominale scanalatura a T	6 mm
Larghezza pietra e	10 mm
Altezza k	4 mm
Lunghezza filetto b	15 mm
Larghezza minore pietra a	5,7 mm
Filettatura G	M6
Lunghezza L	25 mm

Modello	787
Tipo di prodotto	Vite per cave