



## Calibro di profondità digitale, Intervallo di misurazione: 300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418802 300
GTIN	4045197528889
Classe articolo	42A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Display digitale di facile lettura. Proprietà di scorrimento ottimale grazie alla **guida prismatica doppia**. Ponte di appoggio in alluminio con rivestimento duro con due fori sfalsati di 90° (M2,5) per l'alloggiamento delle punte di contatto.

#### Fornitura:

Inclusi punta tastatrice n. art.434900 Dim.2, 3, ponti di appoggio (150, 300 e 450 mm), 1 batteria n. art.081560 Dim. LR44 e certificato di collaudo.

#### Accessori speciali:

Tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. 434900 – 434915 con filettatura M2,5.

### Descrizione tecnica

Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Sezione trasversale del corsoio	23,5 × 9 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,04 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR44
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

## Accessori

Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 29/20	434900 29/20
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20

Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria LR44	081560 LR44
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16

Tastatore in acciaio Modello 14/30

434900 14/30