



Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa, Modello: 1816100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375300 1816100
GTIN	4020772081027
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

Esecuzione standard, classe di resistenza = 10.9 (per M6 – M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Completa, con rondella con spessore maggiorato n. art. 375340 e dado alto n. art. 375385.

Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Valore nominale scanalatura a T	18 mm
Altezza k	10 mm
Lunghezza filetto b	65 mm
Larghezza minore pietra a	17,7 mm
Larghezza pietra e	28 mm
Filettatura G	M16
Lunghezza L	100 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave