

Mitutoyo

Truschino per il controllo di altezze e tracciature dotato di tastatore con segnalatore acustico, Altezza tracciatura: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	445222 300
GTIN	2050001062291
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display. Funzionamento a batteria con consumo ridotto. Tasto HOLD – Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. Principali elementi temprati. Elevata stabilità grazie alle due colonne temprate con fianchi profilati nella parte interna (Dim. 1000 con 3 colonne). **2 valori di Preset** consentono di memorizzare riferimenti (per es. piano di granito e pezzo). **Punta a tracciare con riporto in metallo duro.** Base robusta con superficie di appoggio temprata e lappata. Manovella per regolazione rapida e pomello per regolazione micrometrica posta sul lato posteriore del display. Compreso tastatore **con segnalatore acustico**. Particolarmente adatto per misure assolute, comparative e incrementali.

Uso:

Al contatto con la superficie di misura, il tastatore emette un segnale acustico. Il valore misurato viene bloccato anche se lo strumento continua il movimento (corsa libera 2 mm). **Il Ø della testina tastatrice viene compensato automaticamente.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 copertura di protezione, 1 punta a tracciare in HM n. art. 445230, 1 tastatore con segnalatore acustico.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 445180 per comparatori e comparatori a leva, centratori n. art. 445250, goniometro n. art. 453500, supporto n. art. 453520 e cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.

Descrizione tecnica

Altezza tracciatura	300 mm
Larghezza della superficie base	91 mm
Lunghezza della superficie base	135 mm
Limite di errore	0,02 mm
Risoluzione	0,005 mm
Durata batterie circa	3500 h
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Certificato DAkkS Truschino / Truschino verticale Intervallo di misurazione massimo 300 mm	024640 300
Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 300 mm	024630 300

Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
	453500 300

Goniometro universale con lente di ingrandimento
Lunghezza riga 300 mm

Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro

445230

Goniometro universale con lente di ingrandimento
Lunghezza riga 500 mm

453500 500

Trasmettitori Modello S1

498966 S1

Supporto quadro

445180

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2

497100 USB2

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello

498965

Cavo di collegamento Modello D1

497080 D1

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1

497100 D1

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2

497100 D2

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357

081560 357

Supporto per fissare il goniometro

453520

Goniometro universale con lente di ingrandimento
Lunghezza riga 150 mm

453500 150

Cavo di collegamento Modello D2

497080 D2

Cavo di collegamento Modello USB2

497080 USB2