



Calibro di profondità digitale, Intervallo di misurazione: 800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418802 800
GTIN	4045197529107
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale di facile lettura. Proprietà di scorrimento ottimale grazie alla **guida prismatica doppia**. Ponte di appoggio in alluminio con rivestimento duro con due fori sfalsati di 90° (M2,5) per l'alloggiamento delle punte di contatto.

Fornitura:

Inclusi punta tastatrice n. art.434900 Dim.2, 3, ponti di appoggio (150, 300 e 450 mm), 1 batteria n. art.081560 Dim. LR44 e certificato di collaudo.

Accessori speciali:

Tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. 434900 – 434915 con filettatura M2,5.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 800 mm
Taratura	A1
Sezione trasversale del corsoio	23,5 × 9 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,06 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR44
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 29/10	434900 29/10
Tastatore in acciaio Modello 18/5	434900 18/5
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in metallo duro Modello 18/1	434910 18/1
Tastatore in acciaio Modello 14/15	434900 14/15
Tastatore in acciaio Modello 18/2	434900 18/2
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17
Tastatore in acciaio Modello 30/10	434900 30/10
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore in acciaio Modello 14/20	434900 14/20
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Tastatore in metallo duro Modello 18/2	434910 18/2
Tastatore in acciaio Modello 11/20	434900 11/20

Tastatore in metallo duro Modello 18/4	434910 18/4
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in metallo duro Modello 18/3	434910 18/3
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Tastatore in acciaio Modello 14/30	434900 14/30
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 18/1	434900 18/1
Tastatore in metallo duro Modello 18/6	434910 18/6
Tastatore in acciaio Modello 11/30	434900 11/30
Tastatore in acciaio Modello 11/35	434900 11/35
Tastatore in acciaio Modello 18/3	434900 18/3
Tastatore in acciaio Modello 11/25	434900 11/25
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 18/6	434900 18/6
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Tastatore in metallo duro Modello 18/5	434910 18/5
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 11/15	434900 11/15
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria LR44	081560 LR44
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Tastatore in acciaio Modello 14/40	434900 14/40
Tastatore in acciaio Modello 18/4	434900 18/4

Tastatore in acciaio Modello 29/20

434900 29/20