

Mitutoyo

Truschino per il controllo di altezze e tracciature dotato di tastatore con segnalatore acustico, Altezza tracciatura: 600mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	445222 600
GTIN	2050001062307
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display. Funzionamento a batteria con consumo ridotto. Tasto HOLD – Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. Principali elementi temprati. Elevata stabilità grazie alle due colonne temprate con fianchi profilati nella parte interna (Dim. 1000 con 3 colonne). **2 valori di Preset** consentono di memorizzare riferimenti (per es. piano di granito e pezzo). **Punta a tracciare con riporto in metallo duro.** Base robusta con superficie di appoggio temprata e lappata. Manovella per regolazione rapida e pomello per regolazione micrometrica posta sul lato posteriore del display. Compreso tastatore **con segnalatore acustico.** Particolarmente adatto per misure assolute, comparative e incrementali.

Uso:

Al contatto con la superficie di misura, il tastatore emette un segnale acustico. Il valore misurato viene bloccato anche se lo strumento continua il movimento (corsa libera 2 mm). **Il Ø della testina tastatrice viene compensato automaticamente.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 copertura di protezione, 1 punta a tracciare in HM n. art. 445230, 1 tastatore con segnalatore acustico.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 445180 per comparatori e comparatori a leva, centratori n. art. 445250, goniometro n. art. 453500, supporto n. art. 453520 e cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.

Descrizione tecnica

Larghezza della superficie base	120 mm
Lunghezza della superficie base	180 mm
Altezza tracciatura	600 mm
Limite di errore	0,04 mm
Risoluzione	0,005 mm
Durata batterie circa	3500 h
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Accessori

Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro	445230
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497100 D2
Goniometro universale con lente di ingrandimento Lunghezza riga 300 mm	453500 300

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497100 D1
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Goniometro universale con lente di ingrandimento Lunghezza riga 500 mm	453500 500
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497100 USB2
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Supporto per fissare il goniometro	453520
Batteria / batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Goniometro universale con lente di ingrandimento Lunghezza riga 150 mm	453500 150
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Supporto quadro	445180