

**Truschino verticale con lente di ingrandimento, Altezza tracciatura: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443805 600
GTIN	4045197326843
Classe articolo	42D

Descrizione**Esecuzione:**

Base stabile con superficie di appoggio lappata. Lettura 0,02 mm con regolazione micrometrica. Punta a tracciare con **riporto in metallo duro**. Con corsoio regolabile, lente di lettura e bloccaggio a vite.

Descrizione tecnica

Lunghezza della superficie base	175 mm
Sezione trasversale colonna	35×12 mm
Larghezza della superficie base	120 mm
Taratura	E1
Altezza tracciatura	600 mm
Lettura nonio	1/50 mm
Limite di errore	0,06 mm
Norma	Norma interna

Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	024630 1000
Certificato DAkkS Truschino / Truschino verticale Intervallo di misurazione massimo 1000 mm	024640 1000

Accessori

Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro Modello E	443816 E
Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro Modello R	443816 R