

**Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa, Modello: 1614160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375300 1614160
GTIN	4020772080952
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

**Esecuzione standard**, classe di resistenza = 10.9 (per M6 – M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 – M24).

**Norma:**

**DIN 787**

**Fornitura:**

**Completa**, con rondella con spessore maggiorato n. art. 375340 e dado alto n. art. 375385.

**Nota:**

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

**Descrizione tecnica**

Valore nominale scanalatura a T	16 mm
Lunghezza filetto b	100 mm
Larghezza minore pietra a	15,7 mm
Larghezza pietra e	25 mm
Altezza k	9 mm
Filettatura G	M14
Lunghezza L	160 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave