



Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa, Modello: 141250



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375300 141250
GTIN	4020772080891
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

Esecuzione standard, classe di resistenza = 10.9 (per M6 – M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Completa, con rondella con spessore maggiorato n. art. 375340 e dado alto n. art. 375385.

Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Larghezza pietra e	22 mm
Altezza k	8 mm
Larghezza minore pietra a	13,7 mm
Valore nominale scanalatura a T	14 mm
Lunghezza filetto b	35 mm
Filettatura G	M12
Lunghezza L	50 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave