



Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature, Altezza tracciatura: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	443850 300
GTIN	4045197204745
Classe articolo	42D

Descrizione

Esecuzione:

Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature dotato di regolazione micrometrica. Base robusta con superficie di appoggio rettificata. Ampio display LCD ben visibile. Punta a tracciare con riporto in metallo duro.

Funzione:

Azzeramento in qualsiasi posizione.
Funzione HOLD.
ABS / INC / TOL e SET.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 443851.

Descrizione tecnica

Larghezza della superficie base	90 mm
Lunghezza della superficie base	135 mm

Altezza tracciatura	300 mm
Peso	2,1 kg
Sezione trasversale colonna	23×6,1 mm
Limite di errore	0,05 mm
Lettura	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 300 mm	024630 300
Certificato DAkkS Truschino / Truschino verticale Intervallo di misurazione massimo 300 mm	024640 300

Accessori

Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 300 mm	443851 300
Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 600 mm	443851 600
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357