

HOLEX**Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature, Altezza tracciatura: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443850 600
GTIN	4045197204752
Classe articolo	42D

Descrizione**Esecuzione:**

Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature dotato di regolazione micrometrica. Base robusta con superficie di appoggio rettificata. Ampio display LCD ben visibile. Punta a tracciare con riporto in metallo duro.

Funzione:

Azzeramento in qualsiasi posizione.
Funzione HOLD.
ABS / INC / TOL e SET.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 443851.

Descrizione tecnica

Altezza tracciatura	600 mm
Larghezza della superficie base	120 mm

Sezione trasversale colonna	30,9×10,7 mm
Lunghezza della superficie base	180 mm
Peso	3,4 kg
Limite di errore	0,07 mm
Lettura	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Accessori

Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 300 mm	443851 300
Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 600 mm	443851 600
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357