

**Mitutoyo**
**Micrometro, Intervallo di misurazione: 225-250mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420500 225-250
GTIN	4946368215020
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

**Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

### Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

## Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	225 - 250 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Esecuzione superficie di contatto	Con riporto in metallo duro
Passo vite angolare	1/50 mm
Taratura	B2

Limite di errore	5 $\mu\text{m}$
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 500 mm	022050 500
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 300 mm	022040 300