

Garant**Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Classe articolo	41B

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Ø Tamburo graduato	19 mm
Taratura	B1
Norma	DIN 863
Frizione sensitiva	sì

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Campo di misura massima 25 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022000 25
Certificato DAkkS campo di misura massimo 100 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022010 100