

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 420200 0-25   |
| GTIN            | 4045197203762 |
| Classe articolo | 42B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Intervallo di misurazione | 0 - 25 mm |
| Ø Stelo                   | 6,5 mm    |
| Ø Tamburo graduato        | 18 mm     |
| Scala tamburo graduato    | 1/50 mm   |
| Risoluzione               | 0,01 mm   |
| Taratura                  | B1        |
| Limite di errore          | 2 µm      |
| Norma                     | DIN 863   |
| Metrologia                | analogico |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Imballaggio      | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Micrometro      |

## Servizi

|   |            |
|---|------------|
| Rapporto di taratura<br>Micrometro senza asta di regolazione<br>Campo di misura massima 25 mm | 022000 25  |
| Certificato DAkkS<br>Micrometro senza asta di regolazione<br>campo di misura massimo 100 mm   | 022010 100 |