

**Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) singola, Modello: 1616125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375305 1616125
GTIN	4020772084387
Classe articolo	35A

**Descrizione****Esecuzione:**

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

**Esecuzione standard**, classe di resistenza = 10.9 (per M6 – M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 – M24).

**Norma:**

**DIN 787**

**Fornitura:**

**Singola** senza dado e rondella.

**Accessori speciali:**

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

**Nota:**

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza minore pietra a	15,7 mm
Lunghezza filetto b	85 mm
Larghezza pietra e	25 mm
Altezza k	9 mm
Valore nominale scanalatura a T	16 mm
Filettatura G	M16
Lunghezza L	125 mm

Modello	787
Tipo di prodotto	Vite per cave