

Mitutoyo
Micrometro, Intervallo di misurazione: 275-300mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420500 275-300
GTIN	4946368215044
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	275 - 300 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Esecuzione superficie di contatto	Con riporto in metallo duro
Passo vite angolare	1/50 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Taratura	B2

Limite di errore	5 μm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 500 mm	022050 500
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 300 mm	022040 300