

**Mitutoyo****Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Passo vite angolare	1/50 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Esecuzione superficie di contatto	con riporto in metallo duro
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	B1

Limite di errore	2 $\mu$ m
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100