

**Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) singola, Modello: 2824160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375305 2824160
GTIN	4020772080662
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

Esecuzione standard, classe di resistenza = 10.9 (per M6 – M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singola senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Valore nominale scanalatura a T	28 mm
Lunghezza filetto b	110 mm
Larghezza minore pietra a	27,7 mm
Larghezza pietra e	44 mm
Altezza k	18 mm
Filettatura G	M24
Lunghezza L	160 mm

Modello	787
Tipo di prodotto	Vite per cave