

Garant**Micrometro, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Classe articolo	41B

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Risoluzione	0,01 mm
Numero di aste di regolazione	1
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Tamburo graduato	19 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863

Frizione sensitiva	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
--	-----------