

 Mahr**Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	17,5 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Taratura	B1
Limite di errore	4 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25