

Mitutoyo**Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Esecuzione superficie di contatto	Con riporto in metallo duro
Ø Tamburo graduato	18 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Risoluzione	0,01 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Peso	0,3 kg
Taratura	B1

Limite di errore	2 μm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100