



Micrometro, Intervallo di misurazione: 25-50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	18 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Taratura	B2
Limite di errore	2 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
---	-----------