

Mitutoyo**Micrometro, Intervallo di misurazione: 25-50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Peso	0,4 kg
Ø Tamburo graduato	18 mm
Esecuzione superficie di contatto	Con riporto in metallo duro
Ø Stelo	6,35 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	B2

Limite di errore	2 μm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
---	-----------