

## Tastatore per bordi e superfici, Ø Testina tastatrice: 10/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Classe articolo	38D

### Descrizione

#### Esecuzione:

La testina tastatrice è collegata elasticamente al codolo d'attacco con una molla e consente una **precisione d'allineamento di 0,01 mm.**

Tutti i componenti interamente temprati e rettificati. Con testina tastatrice ribassata di Ø 10 e 4 mm.

#### Esecuzione Testo pubblicitario:

**Precisione d'allineamento di 0,01 mm.**

#### Uso:

Per l'allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.

Velocità del mandrino ca. 600 1/min.

#### Uso Testo pubblicitario:

Per l'allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili. Velocità del mandrino ca. 600 1/min.

### Descrizione tecnica

Ø Codolo di serraggio	10 mm
Ø Testina tastatrice	10 mm

Lunghezza complessiva	90 mm
Tipo di prodotto	Tastatori

## Accessori

Molla di ricambio per tastatore per bordi $\emptyset$ × Lunghezza complessiva 2,6X25 mm	359010 2,6X25
Molla di ricambio per tastatore per bordi $\emptyset$ × Lunghezza complessiva 4,6X40 mm	359010 4,6X40