

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420410 75-100
GTIN	4059192003678
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	17,5 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Taratura	B2
Limite di errore	5 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
---	-----------