

Mitutoyo
Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta. Con frizione e guancialini isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per **utilizzo con una sola mano** o su supporto.

Risoluzione 0,001 mm.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,001 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Peso	0,3 kg
Ø Tamburo graduato	18 mm
Esecuzione superficie di contatto	con riporto in metallo duro
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Taratura	B1
Limite di errore	2 µm
Norma	DIN 863

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25