

Garant**Micrometro, Intervallo di misurazione: 100-125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Classe articolo	41B

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Numero di aste di regolazione	1
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Intervallo di misurazione	100 - 125 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Tamburo graduato	19 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863

Frizione sensitiva	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022050 200
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022040 200

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 100 mm	421100 100
--	------------