




Micrometro centesimale, Intervallo di misurazione: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato; bloccaggio a levetta dello stelo.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Fornitura:

A partire da Dim. 25 – 50, inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	8 mm
Ø Tamburo graduato	30 mm
Taratura	B1
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione
Campo di misura massima 25 mm

022000 25