



Micrometro, Intervallo di misurazione: 75-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420200 75-100
GTIN	4045197203793
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Taratura	B2
Limite di errore	3 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
---	-----------