

**Vite per cave a T (12.9.) singola, Modello: 101040****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375310 101040
GTIN	4020772083953
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

Esecuzione ad alta resistenza, classe di resistenza = 12.9.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singola senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Valore nominale scanalatura a T	10 mm
Altezza k	6 mm
Larghezza minore pietra a	9,7 mm
Lunghezza filetto b	30 mm
Larghezza pietra e	15 mm
Filettatura G	M10
Lunghezza L	40 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave