

Mitutoyo**Micrometro, Intervallo di misurazione: 100-125mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:**Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	18 mm
Risoluzione	0,01 mm
Passo vite angolare	1/50 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	100 - 125 mm
Esecuzione superficie di contatto	Con riporto in metallo duro
Taratura	B2

Limite di errore	3 μm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022050 200
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022040 200

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 100 mm	421100 100
--	------------