

Garant

Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114200 in cassetta, non rivestito, Modello: 1-6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115160 1-6
GTIN	4045197024589
Classe articolo	11B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Nocciolo normale senza conicità.

Affilatura di precisione dei taglienti.

Ampie scanalature rettificata a spira stretta.

Superficie rettificata lucida.

Con punta forma A a partire dalla Dim. 2,0 mm.

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Intervallo di diametri	1 - 6 mm
Numero di punte	51
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2

Scheda tecnica

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	W
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Angolo dell'elica	35-40 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	45 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,9 mm	114200 4,9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,9 mm	114200 2,9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,9 mm	114200 5,9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,7 mm	114200 4,7

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,7 mm	114200 2,7
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,7 mm	114200 5,7
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,4 mm	114200 4,4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,1 mm	114200 4,1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,4 mm	114200 5,4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,9 mm	114200 3,9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,8 mm	114200 2,8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,6 mm	114200 4,6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,2 mm	114200 3,2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,7 mm	114200 1,7
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,1 mm	114200 1,1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,2 mm	114200 1,2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,3 mm	114200 2,3
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,3 mm	114200 4,3
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,2 mm	114200 4,2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,6 mm	114200 2,6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,7 mm	114200 3,7
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,4 mm	114200 3,4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,4 mm	114200 2,4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,6 mm	114200 3,6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,1 mm	114200 2,1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,3 mm	114200 3,3

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,8 mm	114200 1,8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,4 mm	114200 1,4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,6 mm	114200 5,6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,2 mm	114200 5,2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,3 mm	114200 5,3
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,6 mm	114200 1,6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,8 mm	114200 5,8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,8 mm	114200 3,8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,8 mm	114200 4,8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,1 mm	114200 3,1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,1 mm	114200 5,1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,9 mm	114200 1,9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,3 mm	114200 1,3
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,2 mm	114200 2,2
Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 1-6	115470 1-6