



Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) singola, Modello: 2220315



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375305 2220315
GTIN	4020772080648
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

Esecuzione standard, classe di resistenza = 10.9 (per M6 – M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singola senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Altezza k	14 mm
Valore nominale scanalatura a T	22 mm
Lunghezza filetto b	190 mm
Larghezza minore pietra a	21,7 mm
Larghezza pietra e	35 mm
Filettatura G	M20
Lunghezza L	315 mm

Modello	787
Tipo di prodotto	Vite per cave