

**Calibro a squadra, Intervallo di misurazione: 400mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 446300 400    |
| GTIN            | 4045197204943 |
| Classe articolo | 42D           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Esecuzione cromata opaca, con graduazione incisa di facile lettura.

**Descrizione tecnica**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lunghezza dell'asta graduata | 160 mm               |
| Intervallo di misurazione    | 0 - 400 mm           |
| Limite di errore             | 100 µm               |
| Suddivisione/lettura         | 0,05 mm              |
| Norma                        | Norma interna        |
| Materiale                    | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti           | temprate             |
| Superficie                   | cromata opaca        |
| Imballaggio                  | Custodia rigida      |
| Taratura                     | A1                   |
| Metrologia                   | analogico            |
| Tipo di prodotto             | Calibri a squadra    |

**Servizi**

|   |            |
|---|------------|
| Rapporto di taratura<br>Calibri a corsoio / Calibri di profondità<br>Campo di misura massima 500 mm | 021000 500 |
| Certificato DAkkS<br>Calibri a corsoio / Calibri di profondità<br>campo di misura massimo 500 mm    | 021010 500 |