


HOLEX**Micrometro a grande capacità centesimale, Intervallo di misurazione:
25-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420770 25-150
GTIN	4045197203892
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Bloccaggio dello stelo a levetta. Grande tamburo graduato centesimale e frizione. Arco di misura in esecuzione leggera, verniciato a effetto martellato.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Numero di aste di regolazione	5
Ø Stelo	8 mm
Numero di punte di contatto	5
Ø Tamburo graduato	25 mm
Campo di misura degli steli	25 mm
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Intervallo di misurazione	25 - 150 mm
Taratura	S3

Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 25-150 mm	020450 25-150
---	---------------

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
---	-----------