

**Hartig****Micrometro di precisione con campo dello stelo di 50 mm, Intervallo di misurazione: 250-300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420900 250-300
GTIN	4250099609233
Classe articolo	46P

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusto arco in ghisa sferoidale verniciato ad effetto martellato con protezione termica per le mani, dotato di frizione e dispositivo di serraggio. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Precisione migliore rispetto alla norma DIN 863.

**Vantaggi:**

50 mm di campo dello stelo, ideale per campi di misura maggiorati. Lettura diretta di 1/100mm sul tamburo di grandi dimensioni.

**Fornitura:**

Senza asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Scala tamburo graduato	1/100 mm
Intervallo di misurazione	250 - 300 mm
Ø Stelo	8 mm
Ø Tamburo graduato	24 mm
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	B1
Limite di errore	5 µm
Norma	Norma interna

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taratura Campo di misura massima 300 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022000 300
Certificato DAkkS campo di misura massimo 500 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022010 500