


Garant**Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114150, non rivestito,
Modello: 1-13****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115140 1-13
GTIN	4045197024459
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.

Vaporizzate a partire da \varnothing 2,4 mm.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Intervallo di diametri	1 - 13 mm
Numero di punte	25
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS

Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	45 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	P
GG(G)	idoneo	25 m/min	K
CuZn	idoneo	80 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		