



## Micrometro a grande capacità centesimale, Intervallo di misurazione: 200-300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420770 200-300
GTIN	4045197203922
Classe articolo	42B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Bloccaggio dello stelo a levetta. Grande tamburo graduato centesimale e frizione. Arco di misura in esecuzione leggera, verniciato a effetto martellato.

### Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	25 mm
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Intervallo di misurazione	200 - 300 mm
Risoluzione	0,01 mm
Campo di misura degli steli	25 mm
Ø Stelo	8 mm
Numero di punte di contatto	4
Numero di aste di regolazione	4
Taratura	S3

Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 200-300 mm	020450 200-300
--	----------------