

Mitutoyo
Micrometro digitale IP-65, Intervallo di misurazione: 25-50mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421515 25-50
GTIN	4946368672915
Classe articolo	44A

Descrizione
Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della **norma DIN 863**.

Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm) per lettura rapida e senza errori, blocco tastiera.

Superfici di contatto in metallo duro.

Esecuzione antiurto.

Stelo temprato e rettificato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 asta di regolazione da Dim. 25–50.

Accessori speciali:

n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Limite di errore	2 µm
Lettura	0,001 mm

Taratura	B2
Taratura	B1
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25