

**Prisma angolare regolabile, Lunghezza × Larghezza: 75X25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	447070 75X25
GTIN	4029713238629
Classe articolo	42D

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio temprato, sottoposto a stabilizzazione e rettificato.

Lettura angolo o regolazione tramite nonio.

Bloccabile con vite di bloccaggio. **Tolleranza di planarità 0,01 mm.**

Descrizione tecnica

Lunghezza	75 mm
Larghezza	25 mm
Per Ø alberi	6 - 28 mm
Lettura angolo	10 minuto d'angolo
Precisione angolare	10 minuto d'angolo
Peso	0,5 kg
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	Prezzo su richiesta

Tipo di prodotto

prisma