


Mitutoyo**Micrometro a grande capacità, Intervallo di misurazione: 800-900mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420810 800-900
GTIN	2050001060006
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Stelo e superficie di contatto temprati e rettificati; bloccaggio a levetta dello stelo. Dotato di frizione. Tamburo graduato cinquantesimo in esecuzione cromata antiriflesso con tacche e cifre incise in nero di facile lettura.

I 4 steli sono facilmente sostituibili e permettono di coprire un campo di misura di 100 mm per ciascuna dimensione.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Campo di misura degli steli	25 mm
Peso	17 kg
Ø Tamburo graduato	21 mm
Numero di punte di contatto	4
Ø Stelo	8 mm
Numero di aste di regolazione	4
Intervallo di misurazione	800 - 900 mm

Taratura	S3
Limite di errore	3 μm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 800-900 mm	020450 800-900
--	----------------